



Výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnitřní závit, Závit M: M3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370059 M3
GTIN	2050001882394
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnitřním závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Vnější Ø D	12 mm
Závit M	M3
Délka límce L ₂	3,5 mm
Délka 1	11 mm

VnějšíØ D ₁	7,2 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	10 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha