

Garant**Sada paralelních podložek, Délka: 100mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 366702 100 |
| GTIN | 4045197799166 |
| Třída artiklu | 31Z |

Popis**Provedení:**

GARANT – **přesné provedení**. Tolerance párování $\leq 0,004$ mm, tolerance šířky/výšky $\leq 0,007$ mm, extrémně přesná rovinnost a pravouhlost. Podklady uchovávány ve speciálním plastovém stojanu. Tvrdost: 60 HRC.

Jemně broušené v párech.**Použití:**

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

Obsah:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Upozornění:

Vel. 125 – 200: 1 mm stoupající; dosažitelné všechny rozměry kromě 9 mm.

Náhradní držák viz Seznam náhradních dílů.

Technický popis

| | |
|-------|--------|
| Délka | 100 mm |
|-------|--------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Počet lišt | 20 paar |
| Popis tvaru | rovný |
| Popis tvaru | pravoúhlý |
| Popis tvaru | paralelní |
| Druh produktu | Paralelní podložky |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 3X16 mm | 366706 3X16 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 5X13 mm | 366706 5X13 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 5X8 mm | 366706 5X8 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 6X19 mm | 366706 6X19 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 3X6 mm | 366706 3X6 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 6X9 mm | 366706 6X9 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 3X21 mm | 366706 3X21 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 2X15 mm | 366706 2X15 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 4X7 mm | 366706 4X7 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 2X20 mm | 366706 2X20 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 6X24 mm | 366706 6X24 |
| Plastové stojany pro paralelní podložky Typ 100 | 366701 100 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 2X5 mm | 366706 2X5 |

| | |
|--|-------------|
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 4X17 mm | 366706 4X17 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 5X18 mm | 366706 5X18 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 2X10 mm | 366706 2X10 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 3X11 mm | 366706 3X11 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 5X23 mm | 366706 5X23 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 4X12 mm | 366706 4X12 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 4X22 mm | 366706 4X22 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 6X14 mm | 366706 6X14 |