


**Garant****Sada paralelních podložek, Délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	366702 125
GTIN	4045197799265
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

GARANT – **přesné provedení**. Tolerance párování  $\leq 0,004$  mm, tolerance šířky/výšky  $\leq 0,007$  mm, extrémně přesná rovinnost a pravoúhlost. Podklady uchovávány ve speciálním plastovém stojanu. Tvrdost: 60 HRC.

**Jemně broušené v párech.****Použití:**

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

**Obsah:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Upozornění:**

Vel. 125 – 200: 1 mm stoupající; dosažitelné všechny rozměry kromě 9 mm.  
Náhradní držák viz Seznam náhradních dílů. Odstupňování po 1 mm (kromě 9 mm), jinak všechny rozměry dosažitelné.

**Technický popis**

Délka	125 mm
Počet lišt	24 paar

Popis tvaru	rovný
Popis tvaru	pravoúhlý
Popis tvaru	paralelní
Druh produktu	Paralelní podložky

## Příslušenství

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 12X40 mm	366711 12X40
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 12X35 mm	366711 12X35
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 12X20 mm	366711 12X20
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 10X23 mm	366711 10X23
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 12X25 mm	366711 12X25
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 14X37 mm	366711 14X37
Plastové stojany pro paralelní podložky Typ 125-200	366701 125-200
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 14X22 mm	366711 14X22
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 14X32 mm	366711 14X32
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 10X33 mm	366711 10X33
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 8X16 mm	366711 8X16
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 8X11 mm	366711 8X11
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 8X36 mm	366711 8X36
	366711 14X42

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 14X42 mm

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 10X38 mm

366711 10X38

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 14X27 mm

366711 14X27

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 10X18 mm

366711 10X18

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 10X13 mm

366711 10X13

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 8X31 mm

366711 8X31

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 12X15 mm

366711 12X15

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 14X17 mm

366711 14X17

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 8X26 mm

366711 8X26

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 8X21 mm

366711 8X21

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 12X30 mm

366711 12X30

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel.  
125 Šířka×výška 10X28 mm

366711 10X28