



## Upínací háky s nákrůžkem M8, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370070 1
GTIN	2050001882530
Třída artiklu	37K

### Popis

**Provedení:**

Se zapuštěným šroubem.  
Kompletně z oceli k zušlechtění a černěno.

**Použití:**

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.  
Pro prostorově úsporné upínání obrobků.  
Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

**Vhodné pro:**

Výškový prvek č. 370077.

### Technický popis

Výška H <sub>2</sub>	14 mm
F <sub>max.</sub>	7,9 kN
H <sub>1</sub>	35 - 45 mm
Závit M	M8

Délka 1	20 mm
Typ	1
Maximální utahovací moment	20 Nm
Druh produktu	Upínací háky