



Upínací háky s nákrůžkem M8, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370070 2
GTIN	2050001882677
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Se zapuštěným šroubem.
Kompletně z oceli k zušlechťení a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.
Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370077.

Technický popis

Závit M	M8
Délka 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
Typ	2

Výška H ₂	14 mm
H ₁	35 - 45 mm
Maximální utahovací moment	20 Nm
Druh produktu	Upínací háky