



Upínací háky s nákrůžkem M8, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370070 3
GTIN	2050001878472
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Se zapuštěným šroubem.

Kompletně z oceli k zušlechtění a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370077.

Technický popis

Typ	3
F _{max.}	6,7 kN
H ₁	35 - 45 mm
Délka 1	30 mm

Maximální utahovací moment	20 Nm
Výška H ₂	14 mm
Závit M	M8
Druh produktu	Upínací háky