



Upínací háky s nákrůžkem M8, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370070 4
GTIN	2050001887719
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Se zapuštěným šroubem.

Kompletně z oceli k zušlechtění a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370077.

Technický popis

Délka 1	20 mm
H ₁	45 - 55 mm
Typ	4
Maximální utahovací moment	20 Nm

F _{max.}	7,9 kN
Výška H ₂	14 mm
Závit M	M8
Druh produktu	Upínací háky