

**Upínací háky s nákrůžkem M8, Typ: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370070 5
GTIN	2050001874979
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

Se zapuštěným šroubem.

Kompletně z oceli k zušlechtění a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370077.

Technický popis

Délka 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
Maximální utahovací moment	20 Nm
Typ	5

Závit M	M8
Výška H ₂	14 mm
H ₁	45 - 55 mm
Druh produktu	Upínací háky