



Upínací háky s nákrůžkem M8, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370070 6
GTIN	2050001887856
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Se zapuštěným šroubem.

Kompletně z oceli k zušlechtění a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370077.

Technický popis

Typ	M 8
Délka 1	30 mm
Závit M	M8
Výška H ₂	14 mm

$F_{\max.}$	6,7 kN
Maximální utahovací moment	20 Nm
H_1	45 - 55 mm
Druh produktu	Upínací háky