

**Garant****Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorem, Úhel  $\gamma$ : 60stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215152 60
GTIN	4045197801012
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

**Použití:**

Pro větší šířky zahlabování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

**Upozornění:**

Dosahuje se hladkých povrchů (bez výstupků).

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Dosažitelná délka fazetky l	29,5 mm
Úhel $\gamma$	60 stupeň
Upínací otvor $\emptyset$	27 mm
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	3

Dosažitelná výška fazetky h	24,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.T 1805..
Dosažitelná šířka fazetky b	14 mm
Nejmenší Ø D	35 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	50 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Největší Ø D <sub>1</sub>	64 mm
Řada	Softcut®
Posuv na zub při h <sub>max</sub>	0,12 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219808
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP