

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	170 mm
Podložka	259031 38
Délka hlavy L ₁	40 mm
Funkční šířka L ₄	40 mm
Sada pružin	259044 7
ISO kód držáku	PSSNR/L 3232P19
Lomená páka	259015 13
Sada pružinových kolíků	259047 5
Šroubek klínku	259018 13
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Velikost stopky	32 mm
Velikost destiček	19 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Podložka Typ 38	259031 38
Lomená páka Typ 13	259015 13
Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500