



Upínací háky s nákrůžkem M12, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370071 1
GTIN	2050001880437
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Kompletně ze zušlechtěné oceli a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370078.

Technický popis

Závit M	M12
H ₁	50 - 65 mm
Výška H ₂	27 mm
Typ	1
Maximální utahovací moment	45 Nm

Délka 1	40 mm
$F_{\max.}$	13,5 kN
Druh produktu	Upínací háky