



Upínací háky s nákrůžkem M12, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370071 2
GTIN	2050001880291
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Kompletně ze zušlechtěné oceli a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370078.

Technický popis

$F_{max.}$	12,6 kN
Závit M	M12
Výška H_2	29 mm
H_1	50 - 65 mm
Maximální utahovací moment	45 Nm

Typ	2
Délka 1	50 mm
Druh produktu	Upínací háky