



Upínací háky s nákrůžkem M12, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370071 3
GTIN	2050001877635
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Kompletně ze zušlechtěné oceli a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370078.

Technický popis

H_1	50 - 65 mm
Délka 1	60 mm
$F_{max.}$	11,7 kN
Závit M	M12
Typ	3

Maximální utahovací moment	45 Nm
Výška H ₂	29 mm
Druh produktu	Upínací háky