



Upínací háky s nákrůžkem M12, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370071 4
GTIN	2050001886736
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Kompletně ze zušlechtěné oceli a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370078.

Technický popis

Výška H_2	27 mm
H_1	65 - 80 mm
$F_{max.}$	13,5 kN
Maximální utahovací moment	45 Nm
Délka 1	40 mm

Závit M	M12
Typ	4
Druh produktu	Upínací háky