



## Upínací háky s nákrůžkem M12, Typ: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370071 5
GTIN	2050001886316
Třída artiklu	37K

### Popis

**Provedení:**

Kompletně ze zušlechtěné oceli a černěno.

**Použití:**

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

**Vhodné pro:**

Výškový prvek č. 370078.

### Technický popis

Maximální utahovací moment	45 Nm
Závit M	M12
Výška H <sub>2</sub>	29 mm
H <sub>1</sub>	65 - 80 mm
Typ	5

Délka 1	50 mm
$F_{\max.}$	12,6 kN
Druh produktu	Upínací háky