



Upínací háky s nákrůžkem M12, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370071 6
GTIN	2050001886453
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Kompletně ze zušlechtěné oceli a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370078.

Technický popis

Typ	6
$F_{max.}$	11,7 kN
Maximální utahovací moment	45 Nm
Délka 1	60 mm
H_1	65 - 80 mm

Výška H ₂	29 mm
Závit M	M12
Druh produktu	Upínací háky