



## Výkyvný upínač bez rukojeti, Typ: 30R



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370085 30R
GTIN	2050001883094
Třída artiklu	37K

### Popis

#### Provedení:

- Výkyvný upínač „One Touch“ s axiálním upínacím zdvihem (H1/H2) pomocí pohybu páky (vlevo/vpravo).
- Korpus ze zušlechtěné oceli a černěný.
- Rovnoměrná upínací síla na obrobku.
- Málo rušivých kontur díky odnímatelné rukojeti.

#### Použití:

- Pro rychlé upínání a uvolňování individuálních obrobků.
- Pro lehké obrábění.

#### Upozornění:

Šroubovací rukojeti s omezením točivého momentu lze dodat na poptávku.

Maximální upínací síla: 800 N

Max. ruční síla rukojetí: 150 N

### Technický popis

Výška H	57,5 mm
---------	---------

Závit M	M6
Rozměr E	18 mm
B <sub>1</sub>	14 mm
L <sub>2</sub>	15 mm
L <sub>1</sub>	32 mm
Typ	30R
Upínací výška H <sub>1</sub> min.	31,4 mm
Upínací výška H <sub>1</sub> max.	32,6 mm
Maximální upínací síla	800 N
Max. ruční síla rukojeť	150 N
B	30 mm
L <sub>3</sub>	25 mm
Závit M <sub>1</sub>	M4
Druh produktu	Upínací systém přípravku