

**Výkyvný upínač bez rukojeti, Typ: 40R****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	370085 40R
GTIN	2050001885470
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- Výkyvný upínač „One Touch“ s axiálním upínacím zdvihem (H1/H2) pomocí pohybu páky (vlevo/vpravo).
- Korpus ze zušlechtěné oceli a černěný.
- Rovnoměrná upínací síla na obrobku.
- Málo rušivých kontur díky odnímatelné rukojeti.

Použití:

- Pro rychlé upínání a uvolňování individuálních obrobků.
- Pro lehké obrábění.

Upozornění:

Šroubovací rukojeti s omezením točivého momentu lze dodat na poptávku.

Maximální upínací síla: 1200 N

Max. ruční síla rukojetí: 200 N

Technický popis

Typ	40R
-----	-----

L ₁	40 mm
Závit M	M8
L ₂	20 mm
Rozměr E	25 mm
Výška H	78,1 mm
B ₁	16 mm
Upínací výška H ₁ min.	44,1 mm
Upínací výška H ₁ max.	45,9 mm
Maximální upínací síla	1200 N
Max. ruční síla rukojeť	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Závit M ₁	M6 × 12