



## Výkyvný upínač bez rukojeti, Typ: 40L



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370085 40L
GTIN	2050001872739
Třída artiklu	37K

### Popis

#### Provedení:

- Výkyvný upínač „One Touch“ s axiálním upínacím zdvihem (H1/H2) pomocí pohybu páky (vlevo/vpravo).
- Korpus ze zušlechtěné oceli a černěný.
- Rovnoměrná upínací síla na obrobku.
- Málo rušivých kontur díky odnímatelné rukojeti.

#### Použití:

- Pro rychlé upínání a uvolňování individuálních obrobků.
- Pro lehké obrábění.

#### Upozornění:

Šroubovací rukojeti s omezením točivého momentu lze dodat na poptávku.

Maximální upínací síla: 1200 N

Max. ruční síla rukojetí: 200 N

### Technický popis

L <sub>2</sub>	20 mm
----------------	-------

Závit M	M8
L <sub>1</sub>	40 mm
Výška H	78,1 mm
Rozměr E	25 mm
Typ	40L
B <sub>1</sub>	16 mm
Upínací výška H <sub>1</sub> min.	44,1 mm
Upínací výška H <sub>1</sub> max.	45,9 mm
Maximální upínací síla	1200 N
Max. ruční síla rukojeť	200 N
B	40 mm
L <sub>3</sub>	32 mm
Závit M <sub>1</sub>	M6
Druh produktu	Upínací systém přípravku