



Výkyvný upínač s rukojetí, Typ: 30R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370086 30R
GTIN	2050001883933
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

- Výkyvný upínač „One Touch“ s axiálním upínacím zdvihem (H1/H2) pomocí pohybu páky (vlevo/vpravo).
- Korpus ze zušlechtěné oceli a černěný.
- Rovnoměrná upínací síla na obrobku.
- Málo rušivých kontur díky odnímatelné rukojeti.

Použití:

- Pro rychlé upínání a uvolnění individuálních obrobků.
- Pro lehké obrábění.

Upozornění:

Šroubovací rukojeti s omezením točivého momentu lze dodat na poptávku.

Maximální upínací síla: 800 N

Max. ruční síla rukojeť: 150 N

Technický popis

Rozměr E	18 mm
Závít M	M6
Výška H	57,5 mm
L ₁	32 mm

Typ	30R
L ₂	15 mm
B ₁	14 mm
Upínací výška H ₁ min.	31,4 mm
Upínací výška H ₁ max.	32,6 mm
Maximální upínací síla	800 N
Max. ruční síla rukojeť	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Závit M ₁	M4
Druh produktu	Upínací systém přípravku