



Výkyvný upínač s rukojetí, Typ: 40L



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 370086 40L |
| GTIN | 2050001878618 |
| Třída artiklu | 37K |

Popis

Provedení:

- Výkyvný upínač „One Touch“ s axiálním upínacím zdvihem (H1/H2) pomocí pohybu páky (vlevo/vpravo).
- Korpus ze zušlechtěné oceli a černěný.
- Rovnoměrná upínací síla na obrobku.
- Málo rušivých kontur díky odnímatelné rukojeti.

Použití:

- Pro rychlé upínání a uvolnění individuálních obrobků.
- Pro lehké obrábění.

Upozornění:

Šroubovací rukojeti s omezením točivého momentu lze dodat na poptávku.

Maximální upínací síla: 1200 N

Max. ruční síla rukojeť: 200 N

Technický popis

| | |
|----------------|---------|
| L ₁ | 40 mm |
| Rožměr E | 25 mm |
| Výška H | 78,1 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| B ₁ | 16 mm |
| Typ | 40L |
| Závit M | M8 |
| L ₂ | 20 mm |
| Upínací výška H ₁ min. | 44,1 mm |
| Upínací výška H ₁ max. | 45,9 mm |
| Maximální upínací síla | 1200 N |
| Max. ruční síla rukojeť | 200 N |
| B | 40 mm |
| L ₃ | 32 mm |
| Závit M ₁ | M6 |
| Druh produktu | Upínací systém přípravku |