

Garant**Montážní stolička, dílenská stolička s bambusovou deskou****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965656
GTIN	4045197801036
Třída artiklu	91V

Popis**Provedení:**

Lehká a stabilní montážní stolička s velkými kolečky o \varnothing 100 mm (4 říditelná kolečka, 2 z nich s brzdou). S bočními děrovanými stěnami pro uchycení příslušenství děrované stěny ze skupiny 95 a skladovacích boxů ze skupiny 96.

S praktickou odkládací přihrádkou o rozměrech 352×395 mm (Š×H). Vložky z tvrdé pěny se hodí nejlépe ve velikosti 6×10G (2 ks).

Sedací plocha z bambusové desky, tloušťka 25 mm. Vhodná zejména pro svařovací práce.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Materiál plochy sedáku	Bambusová deska
Výška	480 mm
Šířka	450 mm
Šířka sedáku	450 mm
Hloubka	435 mm

Ø koleček	100 mm
Hloubka sedáku	500 mm
Hmotnost	10,8 kg
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
S opěradlem	ne
Hloubka odkládací přihrádky	352 mm
Nosnost	150 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka odkládací přihrádky	392 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Druh produktu	Monazni stolicka