



Pneumatické mazací zařízení mobilní, Vhodné pro objem nádrže: 25kg



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 084000 25 |
| GTIN | 4024937410806 |
| Třída artiklu | 08H |

Popis

Provedení:

Mobilní pneumatické mazací zařízení s pojízdným vozíkem pro hospodárné a bezpečné čerpání dlouhodobých maziv. Vysoký čerpací výkon díky poměru převodu 1 : 55 a také sací přípojka a bezpečnostní mazací hadice s velkým průměrem. Vhodné pro oleje a maziva do třídy hustoty 2, i biomaziva (víceúčelová maziva).

Rozsah dodávky:

Následné víko maziva, ocelové víko pro ochranu proti prachu, vysokotlaká mazací pistole a 4 m hadice.

Upozornění:

Mazací zařízení je samomazné a nepotřebuje žádné dodatečné maznice. Doporučuje se použití regulátoru tlaku s odlučovačem vody.

Technický popis

| | |
|--------------------------|------------|
| Maximální mazací tlak | 400 bar |
| Požadovaný tlak vzduchu | 3 - 10 bar |
| Maximální dopravní výkon | 600 g/min |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Vhodné pro objem nádrže | 25 kg |
| Vnitřní Ø nádoby | 300 - 340 mm |
| Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch |
| Druh produktu | Mazací zařízení |