



## Samonivelační rotační laser GRL, Typ: 500HV



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	468495 500HV
GTIN	3165140783866
Třída artiklu	46T

### Popis

#### Provedení:

Samonivelační rotační laser pro venkovní použití. Přesná, rychlá a snadná nivelace laserových přímk. Antidriftový systém **zabraňuje nivelačním chybám** při vibracích nebo otřesech.

- **Ochrana proti krádeži optickým a akustickým signálem.**
- **Automatické seřízení laserového paprsku na přijímač - automatické vyhodnocení úhlu sklonu.**
- **Hodnoty sklonu lze přímo a přesně zadávat pomocí přijímače.**
- **Vertikální vyrovnání laserové přímky pomocí tlačítek se šipkami.**
- **Automatické vypínání laseru při poruchách.**
- **Automatická paměť kalibrace při potřebě kalibrace po poruchách.**
- **Simultánní nabíjení laseru a přijímače.**

#### Rozsah dodávky:

Laserový přijímač, měřicí lať, stavební stativ, akumulátor Li-Ion, nabíječka, návod k obsluze, přepravní kufřík. S dálkovým ovládním.

Ochranná třída IP: IP 56

Mezní chyba:  $\pm 0,05$  mm/m

Třída laseru: 2

Barva laseru: červená

Dosah: 20 m

Dosah s přijímačem: 500 m

Nivelační rozsah:  $\pm 5,7$  stupeň

## Technický popis

Dosah s přijímačem	500 m
Počet otáček	600 min <sup>-1</sup>
Závit pro stativ	2×5/8 palec
Ochranná třída IP	IP 56
Výška	194 mm
Dosah	20 m
Nivelační rozsah	$\pm 5,7$ stupeň
Šířka	217 mm
Třída laseru	2
Provozní doba	25 h
Doba nivelizace	15 s
Hmotnost	2,3 kg
Délka	234 mm
Sklon osy	$\pm 8,5$ %
Mezní chyba	$\pm 0,05$ mm/m
Barva laseru	červená
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Druh produktu	Samonivelační rotační laser