



Lokalizační přístroj, Typ: GMS120



Údaje o objednávce

Artikové číslo	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Třída artiklu	46T

Popis

Provedení:

Spolehlivá lokalizace i objektů ležících v hloubce až 120 mm. Tři režimy detekce (suché stavby, kov, režim pro vodiče pod napětím) pro různá použití. Spolehlivá detekce objektů optickým a akustickým signálem. Přesné zobrazení středu objektu. Střed hledaného objektu lze jednoduše určit pomocí otvoru. Velký osvětlený displej. Měkký povrch rukojeti po lepší uchopení.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Detekovatelné materiály: Kovy na bázi železa, neželezné kovy, spodní dřevěné konstrukce, vodiče pod napětím.

Rozsah dodávky:

Baterie č. 081551 6LR61, poutko na ruku, ochranná brašna.

Technický popis

Rozsah měření	120 mm
Hloubka snímání ocel	120 mm

Hloubka snímání měď	80 mm
Hloubka snímání vodiče pod proudem	50 mm
Hloubka snímání dřevo	38 mm
Hmotnost	270 g
Délka	200 mm
Šířka	85 mm
Výška	32 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Lokalizační přístroj