




Lokalizační přístroj, Typ: DTECT120



Údaje o objednávce

Artikové číslo	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Třída artiklu	46T

Popis

Provedení:

Spolehlivá lokalizace i objektů ležících v hloubce až 120 mm. Tři režimy detekce (suché stavby, kov, režim pro vodiče pod napětím) pro různá použití. Spolehlivá detekce objektů optickým a akustickým signálem. Bodové měření umožňuje zaměření nejmenších ploch. Optické směrové pokyny pro přesnou lokalizaci středu objektu.

Použití:

Detekovatelné materiály: Kovy na bázi železa, neželezné kovy, spodní dřevěné konstrukce, vodiče pod napětím. Dodatečně detekovatelný materiál: Plastové potrubí naplněné vodou.

Rozsah dodávky:

Li-Ion akumulátor, rychlonabíječka, L-Boxx

Technický popis

Rozsah měření	120 mm
Hloubka snímání ocel	120 mm
Hloubka snímání měď	120 mm
Hloubka snímání vodiče pod proudem	60 mm

Hloubka snímání dřevo	38 mm
Přesnost	±10 mm
Hmotnost	490 g
Délka	206 mm
Šířka	92 mm
Výška	85 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu	Lokalizační přístroj