

3M Scotch-Brite™

Role brusného rouna CF-PRO, 100 mm × 10 m, Struktura rouna: 1000**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556089 1000
GTIN	4064035074524
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice. Vysocovýkonné rouno s **extrémně hustým rozdělením zrna** až do hloubky vláknitého materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje **agresivnější broušení**, maximální životnost bez zanášení a ještě **rovnoměrnější strukturu broušení**.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Jemné / velmi jemné:** k čištění citlivých povrchů a opravě drobných škrábanců na kovech. Vhodné též pro jemné / velmi jemné čárové matování na ocelích a neželezných kovech.

Technický popis

Barva	šedá
-------	------

Označení 3M	CF-PRO
Srovnání zrnitosti	600 - 1000
Struktura rouna	1000
Provedení	S Ultra Fine
Stupeň jemnosti	velmi jemné
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka kladky	100 mm
Délka role	10 m
Atribut názvu produktu	100 mm × 10 m
Druh produktu	Role brusného rouna Durable Flex

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

suché

vhodný

Příslušenství

Vřeteno

556030

Ruční držák

556020