



## Krimpovací kleště DigiCrimp se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti, Typ: 2,5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	729530 2,5
GTIN	4049002095931
Třída artiklu	73T

### Popis

#### Provedení:

Spolehlivé krimpování pomocí nuceného blokování a synchronního přísuvu krimpovacího trnu. Přísuv krimpovacího trnu lze nastavit v krocích po 0,01 mm a lze ho digitálně odečítat (nastavení v mm a palcích). Kontrola základního nastavení pomocí přiloženého kontrolního kolíku. S funkcí nové kalibrace. Elektronické sledování opotřebení s funkcí upozornění. K dispozici je funkce nastavení. Lze použít polohovače Rennsteig a MIL.

#### Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty s krimpovací geometrií analogickou k MIL.

#### Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny v kufru.

### Technický popis

Celková délka	175 mm
Pro průřez vodiče	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Označení výrobce	DigiCrimp
Nucené blokování je k dispozici	ano
Digitální zobrazení	ano

Druh produktu

Lisovací kleste