



Krimpovací kleště DigiCrimp se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti, Typ: 6,0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	729530 6,0
GTIN	4049002057687
Třída artiklu	73T

Popis

Provedení:

Spolehlivé krimpování pomocí nuceného blokování a synchronního přísuvu krimpovacího trnu. Přísuv krimpovacího trnu lze nastavit v krocích po 0,01 mm a lze ho digitálně odečítat (nastavení v mm a palcích). Kontrola základního nastavení pomocí přiloženého kontrolního kolíku. S funkcí nové kalibrace. Elektronické sledování opotřebení s funkcí upozornění. K dispozici je funkce nastavení. Lze použít polohovače Rennsteig a MIL.

Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty s krimpovací geometrií analogickou k MIL.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny v kufru.

Technický popis

Pro průřez vodiče	0,14 - 6 mm ²
Celková délka	230 mm
Označení výrobce	DigiCrimp
Nucené blokování je k dispozici	ano
Digitální zobrazení	ano
Druh produktu	Lisovací kleste

