

**Sada brusných papírů 10dílná 10násobné děrování, Zrnitost: 120****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	557620 120
GTIN	4058546476328
Třída artiklu	56Z

**Popis****Provedení:**

Stabilní, houževnatý papír E, posypaný korundem. Velmi vysoká odolnost proti roztržení. Zadní strana se suchým zipem pro rychlou výměnu listu.

**Použití:**

Broušení kovu a tvrdého dřeva.

Speciální systém děrování pro vibrační brusku č. 077326 SPS140.

**Technický popis**

Zrnitost	120
Stupeň jemnosti	střední
Šířka	115 mm
Délka	107 mm
Počet odsávacích otvorů	10
Počet brusných listů	10
Druh produktu	Brusný papír se suchým zipem

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Al Mg	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	omezené použití
mokrý max.	omezené použití
suché	vhodný