



## Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips<sup>®</sup>, nevodivé rukojeti s držákem drátů, KW, Celková délka: 125mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 726656 125    |
| GTIN           | 4003773025153 |
| Třída artiklu  | 73F           |

### Popis

#### Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, bez řezné fazetky. Ramena s vícetahovým potahem, s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.**

#### Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).

### Technický popis

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu | 0,2 - 1 mm            |
| Celková délka                                   | 125 mm                |
| Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø             | 0,2 - 1,6 mm          |
| Šířka hlavy                                     | 13,5 mm               |
| Délka břitu                                     | 9 mm                  |
| Elektrostatické vlastnosti                      | EGB/ESD               |
| Řezná fazetka                                   | Bez fazetky           |
| Materiál  | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Norma   | DIN ISO 9654          |
| Rukojeť   | Vícetahový potah      |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Výrobní postup         | Břity induktivně kalené (cca 54 HRC) |
| Atribut názvu produktu | KW                                   |
| S otevírací pružinou   | ano                                  |
| S držákem drátů        | ano                                  |
| Druh produktu          | Řezací kleště                        |