



Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips® s držákem drátů, KW, Celková délka: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726640 125
GTIN	4003773043799
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Technický popis

Délka břitu	9 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu	0,2 - 1,2 mm
Šířka hlavy	13,5 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Celková délka	125 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Vícesložkový potah

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Povrch	černěné
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
S držákem drátů	ano
Druh produktu	Řezací kleště