



## Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips® s držákem drátů, SFW, Celková délka: 125Hmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	726650 125H
GTIN	4003773065081
Třída artiklu	73F

### Popis

**Provedení:**

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

**Norma:**

**DIN ISO 9654**

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel, černěná.

### Technický popis

Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu	0,2 - 1,2 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	0,2 - 0,6 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Šířka hlavy	13,5 mm
Délka břitu	9 mm
Celková délka	125 mm
Řezná fazetka	velmi jemná fazetka
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Norma	DIN ISO 9654

Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Povrch	černěné
Atribut názvu produktu	SFW
S otevírací pružinou	ano
S držákem drátů	ano
Druh produktu	Řezací kleště