



Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips[®], nevodivé rukojeti, KW, Celková délka: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726660 125
GTIN	4003773025184
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, bez řezné fazetky. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.**

Použití:

Vhodné též ke stříhání kompozitních kabelů (světlovodných kabelů).

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Technický popis

Celková délka	125 mm
Šířka hlavy	13,5 mm
Délka břitu	9 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu	0,2 - 1,2 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kalená v oleji

Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Povrch	černěné
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
S držákem drátů	ne
Druh produktu	Řezací kleště