

**Prvek Weldon s vyrovnáním, dlouhý, Pro jmenovitý Ø d: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335725 11
GTIN	4045197801562
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

Kalený a broušený válcový držák s **rychlovýměnnou spojkou**. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitníku. Vyrovnání tahu/tlaku vždy o 0,2 mm nad vyrovnávací prvek. Sevření prvku Weldon buď pomocí unášecí plochy, nebo vyrovnávacího prvku.

Výhoda:

- **Cenově lákavé řešení.**
- **Stabilní, úzké provedení.**
- **Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.**

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

Zvláštní příslušenství:

Vyrovnávací prvek č. 335730.

Upozornění:

Funkce minimálního vyrovnání **pouze** v kombinaci s č. 300415 a 335730. U standardního sklíčidla Weldon je možné jen pevné upnutí, viz č. 335740.

Technický popis

Dráha nastavení V	10 mm
Rozsah upnutí d	11 mm
Délka vyložení A	152 mm
Vnější Ø D	20 mm
Celková délka L	150 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

