

**HOLEX****Prvek Weldon tuhý, Pro jmenovitý Ø d: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335740 7
GTIN	4045197801357
Třída artiklu	32P

**Popis****Provedení:**

Kalený a broušený válcový držák s **rychlovýměnnou spojkou**. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitník. Dvě unášecí plošky, přesazené o 180° a 10 mm.

**Výhoda:**

- **Cenově lákavé řešení.**
- **Stabilní, úzké provedení.**
- **Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.**

**Použití:**

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

**Technický popis**

Rozsah upnutí d	7 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Délka vyložení A	39,5 mm
Vnější Ø D	16 mm
Celková délka L	52 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

