

**Prvek Weldon tuhý, Pro jmenovitý Ø d: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335740 11
GTIN	4045197801395
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

Kalený a broušený válcový držák s **rychlovýměnnou spojkou**. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitník. Dvě unášecí plošky, přesazené o 180° a 10 mm.

Výhoda:

- **Cenově lákavé řešení.**
- **Stabilní, úzké provedení.**
- **Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.**

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

Technický popis

Vnější Ø D	20 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Rozsah upnutí d	11 mm
Délka vyložení A	52 mm
Celková délka L	54 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

