


**HOLEX****Prvek Weldon tuhý, Pro jmenovitý Ø d: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335740 14
GTIN	4045197801715
Třída artiklu	32P

**Popis****Provedení:**

Kalený a broušený válcový držák s **rychlovýměnnou spojkou**. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitník. Dvě unášecí plošky, přesazené o 180° a 10 mm.

**Výhoda:**

- **Cenově lákavé řešení.**
- **Stabilní, úzké provedení.**
- **Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.**

**Použití:**

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

**Technický popis**

Délka vyložení A	56,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Vnější Ø D	25 mm
Rozsah upnutí d	14 mm
Celková délka L	69 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

