



## Zkoušečka proudu/napětí, Typ: 755-2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Třída artiklu	47B

### Popis

#### Provedení:

**Ergonomické plastové pouzdro** s protiskluzovým prstencem, pogumovanou oblastí uchopení a držákem měřících hrotů. **Plně automatické měření proudu, napětí, elektrického odporu.** Vyměnitelné zkušební hroty. Integrovaná kapesní svítilna pro osvětlení měřeného místa.

#### Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Použití:

K profesionálnímu zkoušení napětí, průchodu proudu a polarity. Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad). Dodatečné jednopólové zkoušení fází a měření sledu fází. Schváleno pro zkoušení napětí u zařízení do 1000 V.

#### Norma:

**DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně baterií č. 081561, vel. LR3, měřících hrotů a nástavců měřících hrotů.

### Technický popis

Osvětlení místa měření	ano
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Střídavé napětí AC	6 V - 1000 V
Stejnoseměrné napětí DC	6 V - 1000 V
Kontrola průchodu	ano
Střídavý proud AC	0,1 - 200 A
Rozsah displeje	4000
Ochranná třída IP	IP 64
Kalibrování	I4
Odpor	1 Ω - 100 kΩ
Zkouška fází	ano
Zkouška směru točivého pole	ano
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Multimetr

## Služby

Kalibrace DAkkSKleště na měření proudu Typ D	027060 D
KalibrováníKleště na měření proudu Typ D	027050 D

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------