



## Multimetr, Typ: 760-1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Třída artiklu	47B

### Popis

#### Provedení:

Robustní plastové pouzdro s velkým osvětleným LCD displejem a pogumovanou oblastí uchopení. **Automatické rozpoznávání měřených veličin podle polohy zapojených zdírek. Automatické nastavení rozsahu a typu měření (AC/DC). Snadná, chybám zabraňující obsluha díky osvětleným funkčním tlačítkům.**

#### Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Použití:

Vhodné pro široké spektrum použití, v elektrotechnice, průmyslu, údržbu v provozuschopném stavu a servis (hledání vad).

#### Norma:

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

#### Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561, vel. LR3 a měřicích kabelů.

### Technický popis

Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV - 600 V
Stejnoseměrný proud DC	1 mA - 10 A
Zkouška diod	ano
Kategorie přepětí	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Odpor	0,1 - 40 MΩ
Frekvence	0,001 Hz - 512 kHz
Kapacita	0,001 μF - 100 μF
Ochranná třída IP	IP 64
Kontrola průchodu	ano
Přesnost	0,8 %
Střídavé napětí AC	0,1 mV - 600 V
Střídavý proud AC	1 mA - 10 A
Kalibrování	I3
Rozsah displeje	4000
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Druh produktu	Multimetr

## Služby

Kalibrování Digitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3
Kalibrace DAkkSDigitální multimetry Počet desetinných míst 3	027010 3

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------