



Multimetr, Typ: 760-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Robustní plastové pouzdro s velkým osvětleným LCD displejem a pogumovanou oblastí uchopení. **Automatické rozpoznávání měřených veličin podle polohy zapojených zdírek. Automatické nastavení rozsahu a typu měření (AC/DC). Snadná, chybám zabraňující obsluha díky osvětleným funkčním tlačítkům.**

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro široké spektrum použití, v elektrotechnice, průmyslu, údržbu v provozuschopném stavu a servis (hledání vad).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561, vel. LR3 a měřících kabelů. Dodatečný adaptér pro teplotní články typu K.

Zvláštní příslušenství:

Teplotní čidlo č. 474120 vel. OF

Technický popis

Odpor	0,1 - 60 MΩ
Přesnost	0,1 %
Frekvence	0,001 Hz - 30 MHz
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV - 600 V
Střídavé napětí AC	0,1 mV - 600 V
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Ochranná třída IP	IP 64
Teplota	-20 - 500 °C
Kapacita	0,001 μF - 30000 μF
Stejnoseměrný proud DC	0,1 μA - 10 A
Kalibrování	I3
Měření	TRUE RMS
Rozsah displeje	6000
Střídavý proud AC	0,1 μA - 10 A
Zkouška diod	ano
Kontrola průchodu	ano
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Druh produktu	Multimetr

Služby

Kalibrace DAkkSDigitální multimetry Počet desetinných míst 3	027010 3
KalibrováníDigitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3

Příslušenství

Teplotní snímač typu K Typ OF

474120 OF

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3