



## Multimetr, Typ: 760-3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	473310 760-3
GTIN	4029547013966
Třída artiklu	47B

### Popis

#### Provedení:

Robustní plastové pouzdro s velkým osvětleným LCD displejem a pogumovanou oblastí uchopení. **Automatické rozpoznávání měřených veličin podle polohy zapojených zdírek. Automatické nastavení rozsahu a typu měření (AC/DC). Snadná, chybám zabraňující obsluha díky osvětleným funkčním tlačítkům.**

#### Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Použití:

Vhodné pro široké spektrum použití, v elektrotechnice, průmyslu, údržbu v provozuschopném stavu a servis (hledání vad).

#### Norma:

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

#### Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561, vel. LR3 a měřicích kabelů.

### Technický popis

Přesnost	0,1 %
Kapacita	0,001 $\mu$ F - 60000 $\mu$ F
Stejnoseměrný proud DC	0,1 $\mu$ A - 10 A
Ochranná třída IP	IP 64
Odpor	0,1 - 60 M $\Omega$
Frekvence	0,001 Hz - 60 MHz
Kontrola průchodu	ano
Kalibrování	I3
Rozsah displeje	6000
Střídavý proud AC	0,1 $\mu$ A - 10 A
Teplota	-20 - 500 °C
Zkouška diod	ano
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Měření	TRUE RMS
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV - 1000 V
Střídavé napětí AC	0,1 mV - 1000 V
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Druh produktu	Multimetr

## Služby

KalibrováníDigitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3
Kalibrace DAkkSDigitální multimetry Počet desetinných míst 3	027010 3

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

---

081561 LR3