



Zkoušečka napětí, Typ: 750-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	473210 750-2
GTIN	4029547013904
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Robustní plastové pouzdro a ergonomický tvar rukojeti pro bezpečnou práci bez nebezpečí sklouznutí. **Přehledný displej 360°** se světelným vodičem. **Integrovaná kapesní svítidla** pro osvětlení měřeného místa.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

K profesionálnímu, vícestupňovému zkoušení napětí, průchodu proudu a polarity. Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad). S připojením zátěže (aktivace FI 30 mA pomocí tlačítka).

Norma:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Rozsah dodávky:

včetně baterií č. 081561, vel. LR3, ochrany zkušebních hrotů a nástavců měřících hrotů.

Technický popis

Rozsah stupnice AC	12 - 690 V
Osvětlení místa měření	ano
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zkouška směru točivého pole	100 – 690 V
Rozsah stupnice DC	12 - 690 V
Zkouška fází	100 – 690 V
Kontrola průchodu	akusticky / LED až do 500 k Ω
Ochranná třída IP	IP 64
Zkušební proud proudových chráničů / RCD	ano
Kalibrování	I1
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Zkoušečka napětí

Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------