

**Špičaté kleště pro elektroniku, 45° zahnuté, Celková délka: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	727192 115
GTIN	4003773040736
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Průchozí precizní kloub. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Hladce broušené úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Rukojeti s vícesložkovým potahem.

Použití:

Pro montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, kalená v oleji.

Upozornění:

Další provedení k dostání na poptávku.

Technický popis

Šířka hlavy	9,5 mm
Celková délka	115 mm
Délka čelistí	22,5 mm
Tvar čelistí	zuzující se do špičky, 45° zahnuté
Norma	DIN ISO 9655
Provedení čelistí	vevnitř hladce broušená

Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Ocel pro kuličková ložiska
Povrch	leštěná
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Ploché zaoblené kleště