

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Třída artiklu	250

Technický popis

Ø D ₃	33 mm
Ø břitu D _c	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1 mm
Počet břitů Z	7
Upínací otvor Ø	16 mm
Vnitřní chlazení	ano
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	73 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	78 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	31,3 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,55 stupeň

Úhel nastavení k	15 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------