

Garant**Stranové štípací kleště na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková délka: 130 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	725500 130
GTIN	4045197166395
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Břity bez fazetky k lícovanému bez otřepovému stříhu. Hlava leštěná, ramena s plastovým pláštěm a otevírací pružinou.

Hlava o 15° zalomená. Nastavitelný dorazový šroub snižuje opotřebení břitů.

Použití:

K lícovanému odstřížení plastových vtoků (**není určeno pro kovy**).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Řezná fazetka: bez fazetky

Technický popis

Celková délka	130 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Rukojeť	Plastový potah
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštěné
Hlava	vyhnuté (15°)
Atribut názvu produktu	KW
s otevírací pružinou	ano

pro plasty	ano
nastavitelný dorazový šroub	ano
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Stavěcí šroub pro stranové štípací kleště na plasty Typ 135	725512 135
Pružina pro stranové štípací kleště na plast Typ 135/160	725510 135/160