

Garant**Chladicí jednotka, Typ: CU1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	354215 CU1
GTIN	4045197801784
Třída artiklu	31E

Popis**Provedení:**

- Odkládací prostor pro chladicí vložky.
- Varianta Stand-Alone.
- 2 × kontaktní chladiče s nuceným vedením (žádné poškození nástroje!).

Použití:

- Pro chlazení v závislosti na konturách.

Rozsah dodávky:

- Včetně aktivního chladiče.
- 5 chladicích vložek Ø 6 – 32 mm č. 354260.

Zvláštní příslušenství:

- Vhodný podstavec č. 354290.
- Chladicí vložky č. 354260 – č. 354279 v seznamu náhradních dílů.

Upozornění:

Pro provoz aktivního chladiče je potřeba 1,4 l etylenglykolu (např. glysantin G48).

Technický popis

Aktivní chladič šířka	413 mm
-----------------------	--------

Hmotnost	39 kg
Aktivní chladič hloubka	283 mm
Aktivní chladič hmotnost	22 kg
Aktivní chladič výška	415 mm
Hloubka	533 mm
Aktivní chladič výkon	0,47 kW
Šířka	430 mm
Výška	902 mm
Přípojka aktivního chladiče	230 V / 50 - 60 Hz
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Chladicí vložka

Příslušenství

Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 30	354225 30
Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 50	354225 50
Základní upínač nástrojů pro HSK Pro kuželovou stopku HSK 100	354226 100
Základní upínač nástrojů pro HSK Pro kuželovou stopku HSK 32	354226 32
Základní upínač nástrojů pro HSK Pro kuželovou stopku HSK 40	354226 40
Základní upínač nástrojů pro HSK Pro kuželovou stopku HSK 50	354226 50
Základní upínač nástrojů pro HSK Pro kuželovou stopku HSK 63	354226 63
Základní upínač nástrojů pro HSK Pro kuželovou stopku HSK 80	354226 80

Základní upínač nástrojů pro PSC Pro kuželovou stopku PSC 30	354227 30
Základní upínač nástrojů pro PSC Pro kuželovou stopku PSC 40	354227 40
Základní upínač nástrojů pro PSC Pro kuželovou stopku PSC 50	354227 50
Základní upínač nástrojů pro PSC Pro kuželovou stopku PSC 63	354227 63
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354235 6-9
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354236 6-9
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 12-20 mm	354240 12-20
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 20-32 mm	354240 20-32
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 3-5 mm	354240 3-5
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12
Chladicí vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 10-12 mm	354260 10-12
Chladicí vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 14-16 mm	354260 14-16
Chladicí vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 18-20 mm	354260 18-20
Chladicí vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 25-32 mm	354260 25-32
Chladicí vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 3-5 mm	354260 3-5
Chladicí vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 6-8 mm	354260 6-8
Chladicí vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 10-12 mm	354265 10-12

Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 3-5 mm	354265 3-5
Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 6-8 mm	354265 6-8
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 10 mm	354268 10
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 12 mm	354268 12
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 3 mm	354268 3
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 4 mm	354268 4
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 5 mm	354268 5
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 6 mm	354268 6
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 8 mm	354268 8
Chladicí vložka polotovar	354279
Stůl pro smršťovací přístroj Šířka 1500 mm	354291 1500