

Garant**Středicí svěrák, neutrální, Šířka čelistí A: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360133 80
GTIN	4045197801296
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Středicí svěrák pro flexibilní použití.

- **Absolutní funkční spolehlivost díky zapouzdření.**
- **Vysoká přesnost opakování 0,02 mm.**
- **Variabilní nastavení středu $\pm 0,02$ mm.**
- **Funkční plochy kalené.**
- **Stabilní, z nástrojové oceli, ochrana povrchu pomocí krátkodobého nitridování.**

Výhoda:

Multifunkční použití.

- **Flexibilní malá hmotnost.**

Použití:

Ideální pro 5stranné obrábění, výborný při upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Přímo na stůl stroje, výměnnou paletu nebo 3násobnou konzoli č. 360156.

Rozsah dodávky:

Včetně nástrčné hlavice č. 642700 vel. E12.

Včetně 2 upínek.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí č. 360135 – 360151.

Technický popis

Upínací síla do maximálně	17 kN
Šířka	80 mm
Zdvih	22 mm
Šířka čelistí A	80 mm
Výška	50,2 mm
Délka	110 mm
Krouticí moment	40 Nm
Hmotnost	2,5 kg
Vhodné pro barevný kód	ZC 80
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 80	360143 80
Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 80	360135 80
Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 80	360138 80
Pár prizmatických čelistí Pro typ 80	360148 80
Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 80	360136 80
Pár nastavbových čelistí měkkých Pro typ 80	360145 80
Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 80	360142 80
Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 80	360140 80
Pár nastavbových čelistí měkkých Pro typ 80	360146 80
Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 80	360137 80
Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 80	360141 80