

Garant**Středicí svěrák, neutrální, Šířka čelistí A: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360133 120
GTIN	4045197801906
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Středicí svěrák pro flexibilní použití.

- **Absolutní funkční spolehlivost díky zapouzdření.**
- **Vysoká přesnost opakování 0,02 mm.**
- **Variabilní nastavení středu $\pm 0,02$ mm.**
- **Funkční plochy kalené.**
- **Stabilní, z nástrojové oceli, ochrana povrchu pomocí krátkodobého nitridování.**

Výhoda:

Multifunkční použití.

- **Flexibilní malá hmotnost.**

Použití:

Ideální pro 5stranné obrábění, výborný při upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Přímo na stůl stroje, výměnnou paletu nebo 3násobnou konzoli č. 360156.

Rozsah dodávky:

Včetně nástrčné hlavice č. 642700 vel. E12.

Včetně 2 upínek.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí č. 360135 – 360151.

Technický popis

Zdvih	25 mm
Šířka	120 mm
Krouticí moment	60 Nm
Upínací síla do maximálně	25,5 kN
Výška	50,2 mm
Délka	130 mm
Hmotnost	5,1 kg
Šířka čelistí A	120 mm
Vhodné pro barevný kód	ZC120
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 120	360143 120
Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 120	360136 120
Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 120	360138 120
Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 120	360135 120
Pár prizmatických čelistí Pro typ 120	360148 120
Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 120	360141 120
Pár nastavbových čelistí měkkých Pro typ 120	360145 120
Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 120	360140 120